

SHARP

掃除機

<https://jp.sharp/souji/>

総合カタログ 2025-2号

吸引力・軽さに加えて 音までこだわるなら

RACTIVE Air

ラクティブ エア



本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

吸引力・軽さに加えて 音までこだわるなら

スティック：紙パックレス式
ステーション：紙パック式

RACTIVE Air
ラクティブ エア
STATION
XR2

EC-XR2-H オープン価格 8月発売予定



英国騒音防止団体が認めた
低騒音化技術の証
(詳しくは6ページ)



実感音
約25%
カット
(当社比*)

* 2025年度機種EC-SR11 60dB・12.4SONE※5、
EC-XR2 55dB・9.2SONE。強モード時の比較。



-H (グレー系)

ラクティブエア史上最小運転音※1。(スティック強モード時 55dB)*
掃除中も自動ごみ収集中もやさしい運転音のステーションタイプ

XR2製品サイト




ラクティブエア史上最小運転音※1&驚きの吸引力

スティックでは、モーター音や排気音、駆動音を抑える「ノイズリダクション設計」と当社独自の「風切り音低減構造」を組み合わせて本体の低騒音化性能を向上。ラクティブエア史上最小運転音※1と驚きの吸引力の両立を実現しました。




自動ごみ収集時もやさしい運転音
(ステーション 約60dB)※3

お掃除終了後のごみ収集する際の運転音も、ステーションの遮音防振構造や排気音低減構造により低減し、やさしい運転音を実現しています。



お手入れの負担が軽減、自動ごみ収集

掃除を終えてスティックをステーションに戻すだけで、溜まったごみがステーション内の紙パックに自動で収集されるため、スティックのごみ捨てを行う必要がなくなり、お手入れの負担が軽減されます。



スティック：紙パックレス式
ステーション：紙パック式

RACTIVE Air
ラクティブ エア
STATION
WR2

EC-WR2-W オープン価格 8月発売予定



掃除中も自動ごみ収集中もやさしい運転音の
ステーションタイプ「スタンダードモデル」



-W (ホワイト系)

WR2製品サイト



驚きの吸引力

細かなごみまでしっかりと吸込みます。

やさしい運転音
(スティック強モード時62dB)*
(ステーション約62dB)※3

運転音に配慮した設計により、お掃除中も、自動ごみ収集中もやさしい運転音。

自動ごみ収集&
清潔・紙パック式

自動ごみ収集でスティックのごみ捨てを行う必要なし。ステーションはパックinカップ構造なので、カップを取り外してボタンを押すだけでごみ捨て可能。



●写真・イラストはイメージです。 * JEMA自主基準 (HD-10) により測定。 ※1 当社RACTIVE Airシリーズ従来機種の「強モード」とEC-XR2の「強モード」との運転音の比較。2024年度機種EC-XR1についても同様に55dB。 ※2 ●試験機関：(一財) ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS Z 2801に基づく ●抗菌方法：樹脂に練り込み ●試験結果：抗菌活性値2.0以上 ●抗菌の処理を行っている部分の名称：ダストカップ樹脂部及びステーションカップ収納部蓋 (EC-XR2/WR2のみ) ※3 自社基準により測定。 ※4 当社調べ。本体中心部の床面から上方1.5m、横方向1.5mから測定。EC-XR2を除いた当社2025年度機種で最小運転音のEC-SR11と、EC-XR2の比較。 ※5 SONE値とは、騒音レベルを表すdB (デシベル) に対して実際に聞こえる音の大きさ (実感音) を表した単位。 ※6 当社調べ。2024年度機種EC-SR10/PR10の「フルパワーモード/強モード」とEC-SR11の「フルパワーモード/強モード」との当社吸引力性能試験による真空圧の比較結果は同等です。使い方や環境により異なります。「フルパワーモード」は「強」ボタン長押しにより、最長5秒間フルパワーで運転できるモードです。 ※7 2024年度機種 EC-SR10も同様に60dB。 ※8 当社調べ。本体中心部の、床面から上方1.5m、横方向1.5mから測定。低騒音化技術非搭載2021年度機種EC-SR7と、EC-SR11との比較。

RACTIVE Air

ラクティブ エア

サイクロン式

RACTIVE Air
ラクティブ エア POWER
SR11

EC-SR11-W/-B オープン価格 8月発売予定



どこでも
ライト

英国騒音防止団体が認めた
低騒音化技術の証
(詳しくは6ページ)

実感音
約37%
カット
(当社比*)

* 低騒音化技術非搭載の従来機(2021年度機種EC-SR7)
68dB・19.8SONE※5、EC-SR11 60dB・12.4SONE。強モード時の比較。

この吸引力で、この運転音。
ラクティブエア史上最強の吸引力※6 & 最小クラス運転音※7
(自社基準による) (強モード時 60dB)※

SR11製品サイト




ラクティブエア史上
最強の吸引力

軽量高出力モーターと効率の
良いサイクロン構造により、ラ
クティブエア史上最強の吸引力※6
を実現。



運転音/不快音低減

独自の低騒音化技術により、運
転音と運転時に不快に感じる
耳障りな音を抑制。周りも時間
も気にせず、お掃除することが
できます。



サイクロン式

RACTIVE Air
ラクティブ エア
AR11

EC-AR11-W/-B オープン価格

どこでも
ライト

ラクティブエア史上最軽量※9 & 運転音/不快音低減
(標準質量1.2kg) (強モード時 64dB)※

AR11製品サイト



実感音
約14%
カット
(当社比*)

* 低騒音化技術非搭載の従来機(2022年度機種EC-AR8)
68dB・19.1SONE※5、EC-AR11 64dB・16.4SONE。強モード時の比較。

ラクティブエア史上最軽量

1.2kg※11の軽量ボディに加え、
重心バランスがよく軸がブレにく
い本体と、小回りがきく吸込口で、
さらに快適にお掃除できます。



紙パック式

RACTIVE Air
ラクティブ エア
KR3

EC-KR3-B オープン価格

どこでも
ライト



さわらずに捨てる紙パック式スティック

KR3製品サイト



実感音
約17%
カット
(当社比*)

* 低騒音化技術非搭載の従来機(2022年度機種EC-AR8)
68dB・19.1SONE※5、EC-KR3 64dB・15.9SONE。強モード時の比較。

清潔・紙パック式

着脱可能なダストカップに紙パッ
クを装着するパックinカップ構造な
ので、カップを取り外してボタンを
押すだけでごみ捨てが行えます。



※9 当社RACTIVE Airシリーズ従来機種において。標準質量(本体、バッテリー、パイプ、吸込口の合計質量)1.2kg。2025年度機種EC-FR11、2024年度機種EC-AR10/FR10も同様に1.2kg。 ※10 当社調べ。本体中心部の、床面から上方向1.5m、横方向1.5mから測定。低騒音化技術非搭載2022年度機種EC-AR8と、EC-AR11との比較。 ※11 本体、バッテリー、パイプ、吸込口を含めた合計質量1.2kg。 ※12 当社調べ。本体中心部の、床面から上方向1.5m、横方向1.5mから測定。低騒音化技術非搭載2022年度機種EC-AR8と、EC-KR3との比較。EC-AR8はサイクロン方式機種ですが、騒音の発生源となる基幹部品はEC-KR3と同等です。

●バッテリーは消耗品です。バッテリー劣化は、ご使用状況や動作環境により異なりますが、満充電にしても運転可能時間が、極端に短くなったときはバッテリー交換(有料)してください。●バッテリー(リチウムイオン電池)はリサイクル可能な貴重な資源です。廃棄方法に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力をお願いします。●バッテリー(リチウムイオン電池)の不適切な廃棄が原因で、ごみ収集車で火災が発生しています。事故が起こらないよう、上記について確認してください。

形名	
運転音	
標準質量(本体質量)	
本体寸法[幅×奥行×高さ]	
最長連続運転時間 *	
バッテリー(リチウムイオン電池)	
充電方式	
充電時間 ※※7	
消費電力	
集じん容積	
集じん方式	
モーター	
吸込口	
排気クリーン	
ダストカップ	
使いやすさ	低騒音化構造
	ごみ捨て
	水洗い
	便利機能
エコ	掃除機能
	設計
付属品	

3

コードレススティック掃除機				
サイクロン式				紙パック式
パワータイプ RACTIVE Air POWER	軽量タイプ RACTIVE Air		マイルームスティック	軽量タイプ RACTIVE Air
 8月発売 予定 英国騒音防止団体が認めた 低騒音化技術の証 (詳しくは6ページ) -W(ホワイト系) -B(ブラック系) ●	 -W(ホワイト系) -B(ブラック系) ●	 -B(ブラック系)	 -H(アッシュグレー) -P(アッシュピンク) ●	 -B(ブラック系)
EC-SR11	EC-AR11	EC-FR11	EC-PT2	EC-KR3
60〜約52dB*	64〜約57dB*	67〜約60dB*	—	64〜約57dB*
1.7 (1.3) kg*※3	1.2 (0.85) kg*※3	1.2 (0.84) kg*※3	1.2 (0.94) kg*※3	1.3 (0.93) kg*※3
スティック時:221×267×1,030mm ハンディ時:105×197×474mm	スティック時:209×227×957mm ハンディ時:99×161×386mm	スティック時:209×227×957mm ハンディ時:99×151×386mm	スティック時:208×230×900mm ハンディ時:89×187×370mm	スティック時:209×251×982mm ハンディ時:92×186×412mm
標準モード:約45分※4/約90分※5 自動モード:約15分〜約35分※4 強モード:約15分※4	標準モード:約40分※4/約60分※5 自動モード:約11分〜約28分※4 強モード:約11分※4	標準モード:約32分※4/約45分※5 自動モード:約8分〜約21分※4 強モード:約8分※4	標準モード:約25分※4 強モード:約10分※4	標準モード:約35分※4/約50分※5 自動モード:約9分〜約24分※4 強モード:約9分※4
25.2V 2500mAh/着脱式バッテリー 充電器/コード長 0.8m	18V 2500mAh/着脱式バッテリー 充電器/コード長 0.8m	18V 1730mAh/着脱式バッテリー 充電器/コード長 0.8m	10.8V 1730mAh/内蔵式バッテリー※6(ユーザー交換不可) ACアダプター/コード長 1.8m	18V 1730mAh/着脱式バッテリー 充電器/コード長 0.8m
約100分	約100分	約4時間	約3.5時間	約4時間
充電中:約58W/充電完了後:約0.3W 0.3L ※10	充電中:約40W/充電完了後:約0.5W 0.13L ※10	充電中:約12W/充電完了後:約0.3W 0.13L ※10	充電中:約10W/充電完了後:約0.3W 0.13L ※10	充電中:約12W/充電完了後:約0.3W 0.37L ※11
からみにく〜いサイクロン				紙パック式
遠心分離サイクロン				
軽量高出力モーター	軽量モーター		標準モーター	軽量モーター
				
パワーヘッド(自走パワーアシスト※12)			フロアヘッド	パワーヘッド(自走パワーアシスト※12)
パワフルスリムヘッド	コンパクトスリムヘッド			コンパクトスリムヘッド
ベタッとヘッド				ベタッとヘッド
端までブラシ				端までブラシ
からみにく〜いブラシ				からみにく〜いブラシ
から拭きパワーブラシ				から拭きパワーブラシ
抗菌※14・消臭※15高性能ブリーツフィルター(水洗い可能)	ウレタンフィルター(水洗い可能)			抗菌※13 3層紙パック
ワンタッチ着脱カップ				ワンタッチ着脱カップ/抗菌加工※16
ファンネルサイレンサー	遮音防振構造			遮音防振構造
ダンピングコントロール				ダンピングコントロール
そこボイ	スルッとボイ			バックinカップ構造
回転ブラシ・ダストカップ・フィルター			吸込口・ダストカップ・フィルター	回転ブラシ・ダストカップ
どこでもライト				どこでもライト
新スグル構造				新スグル構造
ちょいかけフック				
残時間表示			ストラップ収納	
着脱式バッテリー				着脱式バッテリー
床面検知(自動モード)				床面検知(自動モード)
	環境配慮設計			環境配慮設計
・コンパクトふとん掃除ヘッド ・スグルブラシ ・ハンディノズル ・バッテリー ・スタンド台	・はたきノズル ・すき間ノズル ・ツールホルダー ・充電器	・すき間ノズル ・ハンディノズル ・充電器	・すき間ノズル ・ハンディノズル ・充電器	・スグルブラシ ・すき間ノズル ・ツールホルダー ・充電器 ・抗菌※13 3層紙パック(1枚)

※12 床面の種類、使用環境、使用状態により操作力には差が出ることがあります。 ※13 ●試験機関：(一財)ポークン品質評価機構 ●試験方法：JIS L 1902に基づく菌液吸収法 ●試験結果：抗菌活性値2.0以上 ●抗菌剤/有効成分：繊維に抗菌剤を加工 ●抗菌の処理を行っている部分の名称：紙袋外層紙 ※14 ●試験機関：(一財)ポークン品質評価機構 ●試験方法：菌液吸収法 ●試験結果(抗菌効果)：抗菌活性値2.0以上(抗菌効果あり) ●抗菌方法：抗菌剤を含ま ※15 ●試験機関：(一財)ポークン品質評価機構 ●試験方法：繊維評価技術協議会法 ※16 ●試験機関：(一財)ポークン品質評価機構 ●試験方法：JIS Z 2801に基づく●抗菌方法：樹脂に練り込み ●試験結果：抗菌活性値2.0以上 ●抗菌の処理を行っている部分の名称：ダストカップ樹脂部及びステーションカップ収納部蓋(EC-XR2/WR2のみ)

●バッテリーは消耗品です。バッテリー劣化は、ご使用状況や動作環境により異なりますが、満充電にしても運転可能時間が、極端に短くなったときはバッテリー交換(有料)してください。●バッテリー(リチウムイオン電池)はリサイクル可能な貴重な資源です。廃棄方法に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力をお願いします。●バッテリー(リチウムイオン電池)の不適切な廃棄が原因で、ごみ収集車で火災が発生しています。事故が起こらないよう、上記について確認してください。

集じん方式・吸込口

からみにく〜いサイクロン※1

導入口の位置を調整することで、直接内筒に風がぶつからず、ダストカップの形に沿って風が集約して強く流れることにより、内筒に髪の毛やペットの毛が絡みにくくなりました。

遠心分離サイクロン

高速旋回気流でゴミと空気を強力に遠心分離。

自走パワーアシスト※2

回転ブラシが操作を強力アシスト。軽い力でラクにお掃除できます。

パワフルスリムヘッド

ブラシ上部に壁を立て、さらに8本の毛ブラシ全てを高密度化。風の分散を抑えることでゴミを吸い込むために有効なブラシ下部へ風の流れを集約し、吸じん力をアップ。

コンパクトスリムヘッド


テーブルの床まわりや入り組んだ部屋などの狭い場所でも、スイスイ快適に掃除ができます。

ベタッとヘッド

壁ぎわや机・イスの脚まわり、家具などの下の低いすき間まで入り込み、溜まったホコリを吸い取ることができます。


端までブラシ

ヘッドの端までブラシがある構造により、壁や家具のキワなどに沿って動かすだけで、回転ブラシでかき取りながらゴミを吸い取ります。



からみにく〜いブラシ※3

密度が高く縮れたブラシを採用することで、毛の入り込みを抑制、ブラシに髪の毛やペットの毛がからみにくくなりました。



から拭きパワーブラシ

フローリングや畳の汚れも拭き取るパワーブラシ。

排気クリーン・ダストカップ

抗菌※4消臭※5高性能プリーツフィルター

雑菌の繁殖とアンモニアの臭いを抑えて※4※5、微細じんをしっかりとキャッチ。水洗いでき、清潔に保てます。

ワンタッチ着脱カップ

本体からカンタンに着脱できるダストカップ。

使いやすさ

風切り音低減構造

空気抵抗を抑制する素材や空気の流れを整え排気をスムーズに排出するパーツを搭載することで、風切り音を抑制しスティックの排気音を低減しています。

ファンネルサイレンサー(XR2)

モーターを覆う遮音カバーと硬度の低い防振材でモーター音を低減するとともに、ファンネル(円錐)形状の遮音カバーで排気を集約し乱れを抑制、長尺の排気経路で排気を減衰し、遮音カバー出口の空間を確保し排気を拡散させることでさらに排気音を減衰させます。

ファンネルサイレンサー(SR11)

モーターを覆う遮音カバーと硬度の低い防振材でモーター音を低減するとともに、ファンネル(円錐)形状の遮音カバーで排気を集約し乱れを抑制、格子状の出口で整流することで、排気音を減衰させます。

遮音構造

モーターを覆う遮音カバーで運転音(モーター音)を低減します。

長尺排気経路

長尺の排気経路で排気を減衰することで排気音を低減します。

ダンピングコントロール

吸込口の主な振動源に防振材を配置することで、振動を抑え、駆動音を低減します。

遮音防振構造

モーターを覆う遮音カバーと硬度の低い防振材で運転音(モーター音)を低減します。

排気音低減構造

吸音材を配置した長尺の排気経路で排気を減衰しながら吸音することで排気音を低減します。

そこボイ

ボタンを押すだけ、ワンタッチでカンタンに底からゴミが捨てられます。



スルッとボイ

内筒に巻き付いた髪の毛やホコリはフレームをスルッと引き抜くだけでお手入れがカンタンにできます。



バックinカップ構造

外せるダストカップに紙バックを装着する構造のため、紙バックにさわらずボタンを押すだけでゴミ捨てが可能。また、新しい紙バックの装着もラクに行え、本体から外したダストカップはまるごと水洗いできます。



●写真・イラストはイメージです。 ※1 当社調べ。試験方法①：人毛(20cmと40cm)を1サイクル0.25gとし、3畳のフローリングにまき、「強」「自動」運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。試験方法②：犬の毛を1サイクル0.25gとし、3畳のフローリングにまき、「強」「自動」運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。試験結果：試験方法①②ともに、1サイクル後のダストカップ内筒への絡みつく毛量が1%以下。床面の種類、使用環境、使用状態、毛の太さや長さによって絡む場合があります。 ※2 床面の種類、使用環境、使用状態により操作力には差が出る場合があります。 ※3 当社調べ。試験方法①：人毛(20cmと40cm)を1サイクル0.25gとし、3畳のフローリングにまき、「強」「自動」運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。試験方法②：犬の毛を1サイクル0.25gとし、3畳のフローリングにまき、「強」「自動」運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。

LEDライト

床掃除の際に暗がりのごみを明るく照らします。

ちょいかけフック

フックを搭載しているので、いろんな場所にサッと立てかけて、いつでもサッと使い始めることができます。

どこでもライト

床掃除でもすき間掃除でもハンディ掃除でも、暗がりのごみを明るく照らして、お掃除することができます。



新スグトル構造

パイプのレバーを引くだけで吸込口をカンタンに着脱でき、パイプが付いたままのヘッドも自立するので、床掃除からすき間掃除やハンディ掃除への切り替えがかがまずスムーズにできます。



残時間表示

スイッチ上部に搭載した7セグLEDで、残りの運転時間を確認しながらお掃除することができます。

着脱式バッテリー

バッテリーを取り外して充電できるので、本体の置き場所を選びません。



エコ

床面検知

フローリングやじゅうたんなど床面に合わせてパワーセーブ。効率よく掃除をして、無駄な電力を抑えます。

環境配慮設計

再生プラスチック材や分別しやすい着脱式バッテリーを採用。また樹脂部品の塗装や印刷を削減するなどリサイクル性に配慮しています。



QUIET MARK取得

EC-XR2/SR11は、英国の騒音防止団体よりノイズ低減技術を認められた証であるQuiet Markを取得しています。

●英国・Quiet Mark Approval Limited 2025年7月認定(「掃除機」カテゴリ)

別売オプション品

品名	型番/流通コード	希望小売価格(税込)	適用機種
スタンド台 	EC-DA2	5,500円	EC-SR11/AR11/FR11/ KR3/SR10/PR10/AR10/ FR10/KR2/PT2/SR9/ PR9/AR9/FR9/KR1/ PT1/SR8/HR8/AR8/SR7/ HR7/AR7/FR7/SR5/ AR5X/AR5/FR5/SR3SX/ SR3S/VR3SX/VR3S/ AR3SX/AR3S/AR2SX/ AR2S/A1RX/A1R
タテヨコ 曲がる すき間ノズル 	流通コード No.2179360802	4,950円	EC-SR11/AR11/ FR11/KR3/SR10/ PR10/AR10/FR10/ KR2/SR9/PR9/AR9/ FR9/KR1/SR8/HR8/ AR8/SR7/HR7/AR7/ SR5/AR5X/AR5/ VR3SX/VR3S
コンパクト ふとん 掃除ヘッド 	流通コード No.2179360801	3,080円	

当社掃除機以外では、ご使用いただけません。
その他詳細や別売オプション品については当社ホームページをご覧ください。
<https://jp.sharp/support/cleaner/option.html>



交換用紙袋(紙パック)

型番	希望小売価格(税込)	適用機種
通気性や 捕じん性を高めた 抗菌3層紙パック EC-330PN (3層紙パック／5枚入【抗菌※a】) 	1,210円	EC-XR2/WR2/KR3/ XR1/KR2/KR1

(ご注意) シャープ純正紙袋以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能・品質等を保証できない場合もありますのでご注意ください。

※抗菌効果※a

部品名	紙袋
試験機関	(一財) ポーケン品質評価機構
試験方法	JIS L 1902に基づく菌液吸収法
試験結果	抗菌活性値2.0以上
抗菌剤/有効成分	繊維に抗菌剤を加工
抗菌の処理を行っている部分の名称	紙袋外層紙

試験結果：試験方法①②ともに、1サイクル後の回転ブラシへの絡みつく毛量が1%以下。床面の種類、使用環境、使用状態、毛の太さや長さによって絡む場合があります。 ※4 ●試験機関：(一財) ポーケン品質評価機構 ●試験方法：菌液吸収法 ●試験結果(抗菌効果)：抗菌活性値2.0以上(抗菌効果あり) ●抗菌方法：抗菌剤を含浸 ※5 ●試験機関：(一財) ポーケン品質評価機構 ●試験方法：繊維評価技術協議会法

●バッテリーは消耗品です。バッテリー劣化は、ご使用状況や動作環境により異なりますが、満充電にしても運転可能時間が、極端に短くなったときはバッテリー交換(有料)してください。●バッテリー(リチウムイオン電池)はリサイクル可能な貴重な資源です。廃棄方法に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力をお願いします。●バッテリー(リチウムイオン電池)の不適切な廃棄が原因で、ごみ収集車で火災が発生しています。事故が起こらないよう、上記について確認してください。

コードレススティック掃除機がより便利に使える交換用バッテリー

				
	詳しくは バッテリーページへ			
型 番	BY-7SC25	BY-7SC17	BY-5SC25	BY-5SC17
定 格※1	25.2V/2500mAh (高密度バッテリー※4)	25.2V/1730mAh	18V/2500mAh (高密度バッテリー※4)	18V/1730mAh
交換目安※2	約1,500回			
希望小売価格(税込)	15,840円	14,850円	11,880円	10,890円
適用機種※3	EC-SR11/SR10/PR10※5 ●商品同梱/バッテリーと同等品 (EC-PR10を除く)	EC-SR11※6/SR10※6/PR10 ●商品同梱/バッテリーと同等品 (EC-SR11/SR10は除く)	EC-AR11/FR11※5/KR3※5/ AR10/FR10※5/KR2※5 ●商品同梱/バッテリーと同等品 (EC-FR11/KR3/FR10/KR2は 除く)	EC-AR11※6/FR11/KR3/ AR10※6/FR10/KR2 ●商品同梱/バッテリーと同等品 (EC-AR11/AR10は除く)

※1 お使いのバッテリー容量 (mAh) については、バッテリー裏面の定格銘板でご確認ください。 ※2 満充電をくり返す当社基準による試験の場合。使用条件や環境によってバッテリー寿命は異なります。 ※3 その他の適用機種については表組左上のQRコードよりご確認ください。 ※4 高密度バッテリーとは高密度セルを搭載した大容量のバッテリーです。 ※5 ご使用の場合、運転時間・充電時間は長くなります。 ※6 ご使用の場合、運転時間・充電時間は短くなります。

交換用パーツ

型 番		
	交換用バッテリー 流通コード No.2179320035	交換用バッテリー 流通コード No.2179320036
定 格※1	14.4V/2500mAh	14.4V/1730mAh
希望小売価格 (税込)	10,890円	9,900円
適用機種	EC-XR2/WR2※5/XR1 ●商品同梱/バッテリーと 同等品 (EC-WR2は除く)	EC-XR2※6/WR2/ XR1※6 ●商品同梱/バッテリーと 同等品 (EC-XR2/XR1は除く)

遠心分離サイクロン掃除機 POWER CYCLONE	
	形名
	電源方式
	吸込仕事率※a
	消費電力
	運転音※7
	集じん容積※8
	コードの長さ
	本体寸法[幅×奥行×高さ]
	本体質量(標準質量)※9
	スタンド収納時の高さ(コンパクト収納時の高さ)
付属品	
EC-U100	
電源コード式	
300～約60W	
850～約240W	
66～約58dB	
0.25L	
5.0m	
177×304×239 mm	
2.4 (3.8) kg	
約900 mm (約700 mm)	
すき間ノズル	


※a 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で最大(～最小)値を表示しています。使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込口の種類・ごみの溜まり具合や床材の違い等により異なります。お掃除の際は、床材に合わせたふさわしい運転モードをお選びください。 ※7 運転音の表示は、JIS C 9108による。 ※8 当社推奨ごみ捨てラインまでの容積。このラインを超えてごみを吸わせ続けると吸引力が落ちる場合があります。 ※9 本体質量はコードリールを含む本体のみの質量です。標準質量は本体(コードリールを含む)、ホース、パイプ、吸込口の合計質量です。

商品ご理解のために ■掃除機ご使用について ●記載の製品は日本国内仕様です。海外ではご使用できません。●記載の掃除機は一般家庭用ですので、業務用にはご使用にならないでください。●電気掃除機、充電式掃除機の補修用性能部品の保有期間は、製品の製造切後6年です。■カタログについてのご注意 ●当カタログに記載された製品の中で、品切れになるものがありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。★印の商品は数量に限りがあり、品切れの際はご容赦ください。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。■<QRコードから誘導されるサイトについてのご注意> ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

 安全に関するご注意 ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。 ●灯油、ガソリン、煙草の吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。 ●掃除機の紙パックは、機能部品です。純正以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。

 愛情点検 長年ご使用の製品はこまめな点検を! こんな症状はありませんか? ●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。●コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。●運転中、異常な音がする。●本体や充電器が変形していたり、異常に熱い。●コゲくさい臭いがする。●その他の異常や故障がある。 ▶▶▶ ●ご使用中止 故障や事故の防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとってください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているか確かめください。■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記のオンラインサポートにアクセスください。

 人に寄り添う、シャープの会員サービス COCORO MEMBERS  ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に  今すぐ登録!   COCORO STORE シャープのオンラインストア

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!  SHARPオンラインサポート <https://jp.sharp/support/>  ●お客様ご相談窓口 固定電話からはフリーダイヤル  0120-078-178 (受付時間) (年末年始を除く) 〇月曜日～土曜日:午前9時～午後6時 〇日曜日・祝日:午前9時～午後5時 携帯電話からはナビダイヤル  0570-550-449 ※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

シャープ株式会社 本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地 <https://jp.sharp/>  適正な表示を推進しています  表示を正しく 家電取組委員会  VEGETABLE OIL INK このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。