

# SHARP

## Be Original.


# ジェットウォッシャー超音波洗浄装置

<https://jp.sharp/business/medical-cleaning-systems/>

### MU-7000シリーズ

シングルドア MU-7100  
 シングルドア MU-7200  
 ダブルドア MU-7200D

#### ■外形寸法図(単位:mm)



※注意  
 装置据え付け時、側面部及び後面はメンテナンスの関係上、  
 周囲とは必ず400mm以上空けてください。MU-7100/MU-7200  
 の場合、接続配管は本体後面のみ接続可能です。MU-7200D  
 の場合、接続配管は本体左右両面のいずれからも接続可能です。

#### ■作業効率を一段と高める専用ラックなどオプション類

- 器具用5段ラック (対応モデル: MU-7200/7200D)  
 棚板を全段取り外すことができ、アダプタを装着することも可能です。
  - アルカリ性洗浄剤 MU-M580L
  - アルカリ性洗浄剤 MU-M510L MU-M570L
  - 酵素配合中性洗浄剤 MU-M750L MU-M700L
  - 潤滑防錆剤 MU-MM100L MU-M600L(速乾性)
  - 器具用4段ラック
  - 麻酔器具用ラック
  - スリッパ用ラック
  - クロックス用ラック\*1
  - ラバロ鉗子用アダプタ
  - 吸引嘴管用アダプタ
  - チューブ用アダプタ
  - 器具用バスケット(大・中・小)
  - マイクロ器具用バスケット(大・小)
  - 温度記録計\*2
  - 専用台車
  - 純水仕様\*2
  - 薬剤ポンプ追加\*2
  - 槽内LED照明\*2
  - プラスマクラスター発生装置\*2
- \*1 クロックスはCrocs, Inc.の登録商標です。  
 \*2 装置本体出荷時のみ対応可能。

#### 設置条件・場所に応じて2種類・3タイプをご用意

	導入しやすいコンパクトタイプ MU-7100	大容量ハイパワータイプ MU-7200	ダブルドアタイプ MU-7200D
外形寸法(mm)	幅900×奥行700×高さ1,830	幅1,000×奥行767×高さ1,975	幅1,000×奥行822×高さ1,975
質量	約325kg(運転時:約550kg)	約445kg(運転時:約765kg)	約480kg(運転時:約800kg)
必要設備	電源	3相 200V 10kVA以上(30A以上のブレーカー) 定格容量:約8kVA	
	給水	15A 配管(SGP、バルブ止め)0.1~0.2MPa(1~2kgf/cm <sup>2</sup> ) 30L/分以上	
	給湯	15A 配管(SGP、バルブ止め)0.1~0.2MPa(1~2kgf/cm <sup>2</sup> ) 30L/分以上	
	純水(オプション)	15A 配管(SUS、バルブ止め)0.1~0.2MPa(1~2kgf/cm <sup>2</sup> ) 30L/分以上	
	排水	25A 配管(SGP)自然排水 背圧がないこと(排水温度は最高93℃になります)	40A 配管(SGP)自然排水 背圧がないこと(排水温度は最高93℃になります)
排気	—	排気口径150mm 風量:3~5m <sup>3</sup> /分の吸い込みダクトに接続	
操作・モニタ表示	液晶コントロールパネル(カラー液晶)		
洗浄終了	ブザーと終了メッセージの表示		
槽材質	ステンレス鋼 SUS304		
シャワーポンプ	出力1.5kW		
給排水	自動		
洗浄コース	20コース設定可能		
高周波出力	1200W、40kHz(ボルト締め振動子)	2400W、40kHz(ボルト締め振動子)	
収納バスケット数	当社標準バスケット 8個(4段ラック使用時)	当社標準バスケット 10個(5段ラック使用時)	
外部出力端子	USBポート1口(洗浄帳票作成システム専用)、LANポート1口(洗浄帳票作成システム専用)		

選べる4色のサイドパネルカラー  
 (オプション:標準色はステンレスシルバー)



## さらなる進化。W洗浄



ダブルドア  
 MU-7200D  
 (ピンクカラーモデル)

JETWASHER × ULTRASONIC  
**MU-7000**  
 SERIES

\* 蒸気仕様モデル(MU-7200V/VD)は営業担当にお問い合わせください。  
 クラス分類:クラスI(一般医療機器) 一般的名称:器具除染用洗浄器(JMDNコード:35424000)  
 医療機器製造販売番号:29B2X10011000001(MU-7100) 29B2X10011000002(MU-7200) 29B2X10011000003(MU-7200D)  
 ●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●表示部は、ハメコミ合成で実際の表示とは色調が若干異なります。●当カタログに掲載された機種の中には、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●本カタログ掲載の製品には、警告表示ラベルのあるものもありますので、ご注意ください。

**安全にお使いいただくために**  
 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとってください。

〈製品に関するご相談〉 シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社 東京 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号 電話(050)5213-6458(代表)  
 大阪 〒581-8585 大阪府八尾市北尾井町3丁目1番72号 電話(050)5444-7802(代表)  
 福岡 〒812-0881 福岡県福岡市博多区并相田2丁目12番1号 電話(092)572-2911(代表)

〈故障/修理に関するご相談〉  
**シャープマーケティングジャパン株式会社**  
**0570-061010**  
 ナビダイヤル  
 受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:40(祝日および年末年始を除く)

シャープ株式会社  
 本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地  
 製造販売元 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地(奈良事業所)  
<https://corporate.jp.sharp>

このカタログの内容は、2022年4月現在のものです。

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。



●画面はハメコミ合成です。

本カタログ掲載商品には、ご購入の際、消費税等が別途付加されます。配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は、販売店におたずねください。

磨き抜かれた洗浄力と操作性。進化を、さらに。



シングルドア  
MU-7100  
(ブルーカラーモデル)



ダブルドア  
MU-7200D  
(ピンクカラーモデル)

●サイドパネルカラーは5色から選べます(オプション)


## P O W E R F U L

### さらに、強くなった「洗浄力」

#### 水量1.5倍の強力ジェットウォッシャー

強力になった新型ポンプの採用と専用ラック部の給水ジョイントの改良によりシャワーの吐水量を従来機に比べ1.5倍<sup>\*1</sup>に増量。強力シャワーの実現により洗浄性能をさらにアップしました。

<sup>\*1</sup> 当社MU-5100/5200シリーズ比。




#### 出力2倍の強力超音波洗浄

ジェットウォッシャーの洗浄力に加えさらに細部まで精密に洗い上げる超音波洗浄。従来比の2倍<sup>\*1</sup>である2400W<sup>\*2</sup>にパワーアップし、高精細な洗浄を実現します。

<sup>\*2</sup> MU-7100は1200W。

洗浄工程(用途・目的に応じた適切な洗浄コースの設定が可能)




## F L E X I B L E

### さらに、頼れる「対応力」

#### 全段超音波で多彩に洗浄

ラック全段に対して超音波洗浄が可能。水位を調整することで上段部でジェットウォッシャー、下段部で超音波洗浄を同時に行うことができ、洗浄方法の異なる器具を効率よく大量に処理することが可能になりました。



#### 大きな器具や大量洗浄もおまかせ

5段ラック<sup>\*3</sup>の採用でさらなる大量洗浄を実現。ラックは棚が取り外せるので、大きな器具を洗浄する場合など便利に使い分けられます。

<sup>\*3</sup> MU-7100は4段ラック。

## E A S Y

### さらに、やさしい「操作性」

#### 大きく見やすい操作パネル

大型の液晶タッチパネルに大きな文字でシンプルにレイアウトされた見やすい操作パネル。ユーザーインターフェース刷新<sup>\*</sup>でさらに操作がやさしくなりました。

<sup>\*</sup>2020年11月



#### 洗浄内容を保存・出力できる「洗浄帳票作成システム」

自動運転の工程や条件設定、温度推移などをUSBメモリに記録。トレンドグラフなどを帳票として保存・出力できます。LANポート経由でのデータ転送も可能です。

<sup>\*</sup>帳票の作成にはOSがWindows® 8.1/10のパソコンが別途必要です。

#### 洗浄槽内が見やすい大型ウインドウ

内部にLED照明(オプション)も搭載でき、洗浄状態の確認が容易です。

#### プラズマクラスターで室内環境配慮

洗浄室内で従事される方の空気環境に配慮しました。(オプション)  
<sup>\*</sup>設置している室内に対してのもので洗浄槽に対するものではありません。  
 (効能・効果について、詳しくはシャープホームページ <https://jp.sharp/> をご覧ください。)  
<sup>\*</sup>プラズマクラスターマーク、プラズマクラスター及びPlasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。

#### ●出し入れラクラク・・・スライドテーブル

重い洗浄剤の出し入れも楽にできます。(MU-7100除く)



もはや洗浄のスタンダードと言える  
 ジェットウォッシャー<sup>\*</sup> + 超音波の  
 「W洗浄」を、さらにパワーアップ。  
 洗浄対象の多様化や大容量化にも  
 柔軟に対応。その上、使い勝手や  
 作業環境にまでこだわりました。

<sup>\*</sup>シャープのジェットウォッシャーは「消毒と減菌のガイドライン」(監修:厚生労働省)で推奨されているウォッシャー・ディスインフェクターと同機能の製品です。

JETWASHER×ULTRASONIC  
**MU-7000**  
 SERIES